

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261137 20/11
GTIN	4067263122647
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269023 1
Sarja	Master Eco
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 2020X11
Kokonaispituus L	95 mm
Pään pituus L ₁	35 mm
Terän koko	11 mm
Standardi	Tehdasnormi

Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin