

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261137 25/16
GTIN	4067263122661
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	32 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 7
Kokonaispituus L	110 mm
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 2525X16
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Pään pituus L ₁	40 mm
Aluslevy	259033 5
Terän koko	16 mm
Sarja	Master Eco

Varren koko	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin