

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261137 16/11
GTIN	4067263122630
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	85 mm
Varren koko	16 mm
Sarja	Master Eco
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 1616X11
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	35 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 1
Standardi	Tehdasnormi

Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyppi	Kääntöteränpidin