

RIHETEC

Jäähdytysnestesuutin DriveKD kierreliitäntä, Kierre × putken pituus: G1/8X100



Tilaustiedot

Tilausnumero	319472 G1/8X100
GTIN	4260711110177
Tuoteluokka	33C

Kuvaus

Malli:

Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto. Kehitetty ensi sijassa käyttöön moottoroiduissa työkaluissa. Helppo asennus kierteitettyyn liittimeen. Joustava ja käännettävä putki voidaan kääntää tai taivuttaa terään, lukitus sinkityllä kiristysmutterilla. Maksimaalinen paine 10 bar.

DriveKD on kehitetty käyttöön CNC-sorvien moottoroiduissa työkaluissa. Tavalliset jäähdytysnestesuuttimet suihkuttavat usein kaikkiin suuntiin eivätkä anna suoraa jäähdytysnestesuihkua. Näin jäähdytys ja voitelu ei ole usein riittävää. DriveKD suoriutuu tehtävästään kunnialla. Sen voi säätää helposti, ja sen suora suihku huolehtii riittävästä jäähdytyksestä.

Kuvaus:

DriveKD koostuu tuplasuukappaleesta, kiristysmutterista ja tutusta MiniKD:stä. Jäähdytysnestesuihku voidaan säätää tarkasti joustavalla älyputkella. Koska suuttimena käytetään MiniKD:tä, putken voi vaihtaa milloin tahansa.

Huomautus:

Katso sopivat kierresovittimet ja jatkokappaleet numeroista 319476 tai 319477.

Tekninen kuvaus

tyyppi	DriveKD
Kiinnityskierre	G1/8
Malli	Kierre
Putken pituus	100 mm

Putken aukon Ø	4 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jäähdytysnestesuutin