


**Garant****CNMG 160612, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CNMG 160612 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

### Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
lastunmurtaja	VM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	1,2 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160612
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7130-2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä