

Garant**CNMG 120416, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250162 HB7130-2
GTIN	4067263121381
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120416 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,6 mm
lastunmurtaja	VM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4 mm
Laji	HB7130-2
Pääkäyttöalue	M
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä