


**Garant****CNMG 09T308, Laji: HB7130-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 09T308 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T308
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,3 - 2,5 mm
lastunmurtaja	VS
Laji	HB7130-2
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä