

Garant**CNMG 120416, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250328 HB7130-2
GTIN	4067263290612
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120416 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
Laji	HB7130-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
lastunmurtaja	VG
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
Nirkon säde	1,6 mm
Pääkäyttöalue	M
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä