


Garant**CNMG 160608, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160608 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
Toleranssi	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

lastunmurtaja	VM
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Laji	HB7130-2
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä