


Garant**CNMG 160612, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250336 HB7130-2
GTIN	4067263329985
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160612 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VG
Laji	HB7130-2
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuava aine	KM

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä