


Garant**CNMG 160616, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250338 HB7130-2
GTIN	4067263290643
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160616 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	1,6 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160616
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Laji	HB7130-2
lastunmurtaja	VG
Pinnoitus	pinnoitettu
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä