

**Garant****DNMG 110408, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250654 HB7130-2
GTIN	4067263329992
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 110408 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

### Tekninen kuvaus

Laji	HB7130-2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Pääkäyttöalue	M
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	VS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110408
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä