

Garant**KNUX 160410R, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251036 HB7130-2
GTIN	4067263330226
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

KNUX 160410R HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Lastunmurtaja: 2,2 mm
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f: 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastunmurtaja	2,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	VM
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7130-2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,

Nirkon säde	1 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160410R
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä