

Garant**KNUX 160405L, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251032 HB7130-2
GTIN	4067263342038
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

KNUX 160405L HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Lastunmurtaja: 2,2 mm
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastunmurtaja	2,2 mm
lastunmurtaja	VM
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	HB7130-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	1 mm
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160405L
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä