

**Garant****KNUX 160405R, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251030 HB7130-2
GTIN	4067263330202
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

KNUX 160405R HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Lastunmurtaja: 2,2 mm  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	M
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	VM
Lastunmurtaja	2,2 mm
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Laji	HB7130-2
Nirkon säde	1 mm
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160405R
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä