

**Garant****KNUX 160410L, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251038 HB7130-2
GTIN	4067263330233
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

KNUX 160410L HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Lastunmurtaja: 2,2 mm  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7130-2
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
Lastunmurtaja	2,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M

Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	1 mm
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160410L
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä