

**Garant****SNMG 120412, Laji: HB7130-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251226 HB7130-2
GTIN	4067263290827
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMG 120412 HB7130-2 Nirkon säde: 1,2 mm  
Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

## Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	VM
Laji	HB7130-2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120412
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä