


Garant**SNMG 120404, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120404 HB7130-2 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
lastunmurtaja	VM
Laji	HB7130-2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä