

Garant**TNMG 160408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 251434 HB7130-2 |
| GTIN | 4067263290834 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

TNMG 160408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 80 - 270 m/min |
| Syöttö f | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |
| Pinnoitus | pinnoitettu |
| Pääkäyttöalue | M |
| Lastuava aine | KM |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| lastunmurtaja | VS |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |
| ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160408 |
| Laji | HB7130-2 |
| Lastuamissyvyys a _p | 0,3 - 2 mm |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |