

**Garant****TNMG 160404, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 251542 HB7130-2 |
| GTIN         | 4067263290841   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

### Tekninen kuvaus

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Nirkon säde                     | 0,4 mm              |
| Lastuava aine                   | KM                  |
| Laji                            | HB7130-2            |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 6                   |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 70 - 240 m/min      |
| ISO-koodi-kääntöterä            | TNMG 160404         |
| Pinnoitus                       | pinnoitettu         |
| Koneistusehto                   | kevyesti hakkaava   |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,5 - 5 mm          |
| Pääkäyttöalue                   | M                   |
| Toleranssi                      | M                   |
| Syöttö $f$                      | 0,2 - 0,5 mm/kierr, |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| lastunmurtaja                   | VM                              |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |