

Garant**WNMG 080408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251964 HB7130-2
GTIN	4067263290865
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Laji	HB7130-2
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä