

Garant**WNMG 080404, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252068 HB7130-2
GTIN	4067263290889
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080404 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7130-2
lastunmurtaja	VM
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Nirkon säde	0,4 mm
Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä