

Garant**WNMG 060408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251954 HB7130-2
GTIN	4067263290858
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 060408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Laji	HB7130-2
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä