

Garant**CCMT 09T308, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260060 HB7130-2 |
| GTIN | 4067263290896 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

CCMT 09T308 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
|---------------------------------|----------------------|
| Laji | HB7130-2 |
| Lastuava aine | KM |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| lastunmurtaja | VS |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Syöttö f | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| Toleranssi | M |
| Pinnoitus | pinnoitettu |
| Pääkäyttöalue | M |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 80 - 270 m/min |
| ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T308 |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |