

Garant**WNMG 060404, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252062 HB7130-2
GTIN	4067263290872
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Toleranssi	M
Laji	HB7130-2
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060404

Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä