

Garant**RC.X 1003, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260640 HB7130-2
GTIN	4067263290940
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

RC.X 1003 HB7130-2 lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	VM
Pääkäyttöalue	M

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Toleranssi	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7130-2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	RCMX 1003
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä