

**Garant****DC.T 11T302, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DC.T 11T302 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

### Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT11T302
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	VM
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	HB7130-2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä