

Garant**CCMT 120408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 120408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	VS
Pinnoitus	pinnoitettu

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Pääkäyttöalue	M
Toleranssi	M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Laji	HB7130-2
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä