

Garant**CC.T 09T302, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260148 HB7130-2
GTIN	4067263290919
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T302 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f: 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	VM

ISO-koodi-kääntöterä	CCMT09T302
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Lastuava aine	KM
Laji	HB7130-2
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä