

Garant**SCMT 09T308, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260744 HB7130-2
GTIN	4067263290964
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 09T308 HB7130-2 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7130-2
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T308

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä