

Garant**RC.X 1204, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260650 HB7130-2
GTIN	4067263290957
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

RC.X 1204 HB7130-2 lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	VM
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	RCMX 1003
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	HB7130-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä