

**Garant****TCMT 110202, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260950 HB7130-2
GTIN	4067263290988
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 110202 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Laji	HB7130-2
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110202

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	VS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä