

**Garant****TCMT 16T308, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 16T308 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7130-2
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
lastunmurtaja	VS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä