

Garant**SCMT 120408, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260750 HB7130-2
GTIN	4067263290971
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 120408 HB7130-2 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7130-2
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoitettu

ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä