

Garant**TCMT 110208, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260954 HB7130-2
GTIN	4067263290995
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 110208 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VS
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110208
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7130-2
Pinnoitus	pinnoitettu
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä