


Garant**CNMG 09T308, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 09T308 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS
Lastuava aine	KM

Laji	HB7140-2
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T308
Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pinnoitus	pinnoitettu
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä