


Garant**CNMG 09T304, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 09T304 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T304
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M

lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7140-2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä