



Jäähdytysnestesuutin HighPressure taivutettu 60°, Kierre: M12X1



Tilaustiedot

Tilausnumero	319475 M12X1
GTIN	2050002075092
Tuoteluokka	33C

Kuvaus

Malli:

Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.

Painesuutin – erityisesti korkeisiin paineisiin 80 baariin asti. Suuttimen säädettävä kulma.

Vankka ja pitkäikäinen alumiininen malli.

60° taivutettu suutin, monireikämalli 7 (reiät) × Ø 1 mm.

Käyttö:

Käyttöön staattisissa ja moottoroiduissa sorvauspitimissä kierteitetyllä liittimellä.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre	M12×1
Malli	Kierre
tyyppi	taivutettu
Putken aukon Ø	1 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jäähdytysnestesuutin

