


Garant**CNMG 120404, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250058 HB7140-2
GTIN	4067263290582
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120404 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	HB7140-2
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
lastunmurtaja	VS
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä