


Garant**CNMG 120412, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250160 HB7140-2
GTIN	4067263314936
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120412 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-käântöterä	CNMG 120412
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Toleranssi	M
lastunmurtaja	VM
Laji	HB7140-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä