


**Garant****CNMG 120408, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250060 HB7140-2
GTIN	4067263290599
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CNMG 120408 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 230 m/min

### Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 230 m/min
Pääkäyttöalue	M
Syöttö $f$	0,15 - 0,5 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408

lastunmurtaja	VS
Laji	HB7140-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä