

**Garant****CNMG 120404, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250156 HB7140-2
GTIN	4067263314912
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CNMG 120404 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min

### Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Toleranssi	M

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	HB7140-2
Pinnoitus	pinnoitettu
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä