

Garant**CNMG 09T308, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250152 HB7140-2
GTIN	4067263314905
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 09T308 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-2
lastunmurtaja	VM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T308
Pääkäyttöalue	M
Toleranssi	M
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä