

Garant**CNMG 120416, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250162 HB7140-2
GTIN	4067263314943
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120416 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7140-2
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min

lastunmurtaja	VM
Toleranssi	M
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	1,6 mm
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä