

Garant**CNMG 120408, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250158 HB7140-2
GTIN	4067263314929
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Laji	HB7140-2
Pääkäyttöalue	M
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM

lastunmurtaja	VM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä