

Garant**CNMG 160608, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250168 HB7140-2
GTIN	4067263314950
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160608 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Laji	HB7140-2
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Toleranssi	M
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä