

Garant**CNMG 160612, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250170 HB7140-2
GTIN	4067263314967
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160612 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7140-2
lastunmurtaja	VM
Toleranssi	M

Pääkäyttöalue	M
Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160612
Nirkon säde	1,2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä