

**Garant****CNMG 120408, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CNMG 120408 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 170 m/min

### Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VG
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 170 m/min

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	1,5 - 6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Nirkon säde	0,8 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7140-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä