

**Garant****CNMG 120412, Laji: HB7140-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

CNMG 120412 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 170 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	1,2 mm
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VG
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 170 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Laji	HB7140-2
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	1,5 - 6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä