

Garant**CNMG 120416, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120416 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 170 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoitettu
Laji	HB7140-2
Nirkon säde	1,6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160616
Pääkäyttöalue	M

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 170 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	VG
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä